


ZENZA BRONICA **SQ-A** ZENZANON-PS 交換レンズ

ZENZANON-PS Interchangeable Lens



ZENZANON-PS

40mm F4



■仕様

レンズ.....8群11枚
 画角.....87°
 絞り値.....4-22
 自動絞り(半絞り付)
 最短撮影距離.....0.4m
 シャッター.....セイコー0番
 <電子制御>T・8-1/500秒
 フィルターサイズ.....φ95mm
 サイズ.....67.5×φ98mm
 重量.....650g
 35mm判換算焦点距離.....23mm

■Specifications

Lens construction:
 11 elements 8 groups
Angle of view: 87°
F/numbers: 4 ~ 22
 (with half stop)
Diaphragm: Fully automatic
Minimum focus: 0.4m
Electronic leaf shutter:
 Seiko #0
Shutter speeds:
 8 sec. to 1/500 sec.
 plus T (time exposure)
Filter size:
 95mm screw-in type
Size: 67.5mm X φ98mm
Weight: 650 grams
Equivalent 35mm focal length: 23mm

■Technische Daten

Objektivaufbau:
 8 Gruppen mit 11 Elementen
Bildwinkel: 87°
Blendenskala: 4 bis 22
 (mit halben Blendenweiten)
Blende: Vollautomatisch
Kürzeste Einstellentfernung:
 0,4m
Elektronischer Lamellenverschluss: SEIKO #0
Verschlusszeiten: 8 bis 1/500s
 plus T (Zeitbelichtung)
Filtergröße:
 95mm-Einschraubtyp
Größe: 67,5mm X φ98mm
Gewicht: 650g
35mm-Äquivalentbrennweite: 23mm

■Caractéristiques

Composition de l'objectif:
 11 éléments en 8 groupes
Angle de champ: 87°
Ouvertures: De 4 à 22
 (avec demi-ouvertures)
Diaphragme:
 Entièrement automatique
Foyer minimum: 0,4m
Obturbateur électronique à lamelles: SEIKO #0
Vitesses d'obturation:
 De 8 sec. au 1/500e de sec.
 plus pose T (temps de pose)
Dimension du filtre:
 95mm de type à vis
Dimension: 67,5mm X φ98mm
Poids: 650 grammes
Distance focale équivalente en 35mm: 23mm

■Especificaciones

Construcción del objetivo:
 11 elementos en 8 grupos
Angulo de visión: 87°
Aberturas: 4 a 22
 (con medio diafragma)
Diaphragma:
 Totalmente automático
Enfoque mínimo: 0,4m
Obturador electrónico de láminas: SEIKO #0
Velocidades de obturación:
 8 segundos a 1/500 de seg.
 más T (exposición con tiempo)
Dimensión del filtro:
 Tipo a rosca de 95mm
Dimensión: 67,5mm X φ98mm
Peso: 650 gramos
Distancia focal de 35mm equivalente: 23mm

■被写界深度表

■Depth of field scale

■Schärfentiefenskala

■Echelle de profondeur de champ

■Escala de profundidad de campo

F/	撮影距離 Distance Entfernung Distance Distancia										メートル Meter Meter Mètre Metros															
	∞	5	3	2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	∞	5	3	2	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4		
4	∞	13.7	4.75	2.62	1.81	1.38	1.12	0.87	0.75	0.63	0.52	0.41	∞	13.7	4.75	2.62	1.81	1.38	1.12	0.87	0.75	0.63	0.52	0.41		
	7.70	3.09	2.21	1.63	1.29	1.07	0.91	0.74	0.66	0.57	0.48	0.39	7.70	3.09	2.21	1.63	1.29	1.07	0.91	0.74	0.66	0.57	0.48	0.39		
5.6	∞	40.2	6.10	2.96	1.96	1.46	1.17	0.89	0.77	0.65	0.53	0.41	∞	40.2	6.10	2.96	1.96	1.46	1.17	0.89	0.77	0.65	0.53	0.41		
	5.64	2.71	2.01	1.52	1.22	1.02	0.88	0.73	0.64	0.56	0.48	0.39	5.64	2.71	2.01	1.52	1.22	1.02	0.88	0.73	0.64	0.56	0.48	0.39		
8	∞	∞	∞	5.90	2.86	1.88	1.41	1.02	0.85	0.70	0.56	0.43	∞	∞	∞	5.90	2.86	1.88	1.41	1.02	0.85	0.70	0.56	0.43		
	4.01	2.28	1.77	1.39	1.14	0.96	0.84	0.70	0.62	0.55	0.47	0.38	4.01	2.28	1.77	1.39	1.14	0.96	0.84	0.70	0.62	0.55	0.47	0.38		
11	∞	∞	∞	∞	38.6	4.70	2.50	1.71	1.16	0.94	0.75	0.59	0.44	∞	∞	∞	∞	38.6	4.70	2.50	1.71	1.16	0.94	0.75	0.59	0.44
	2.87	1.88	1.52	1.23	1.04	0.89	0.79	0.66	0.60	0.53	0.45	0.37	2.87	1.88	1.52	1.23	1.04	0.89	0.79	0.66	0.60	0.53	0.45	0.37		
16	∞	∞	∞	∞	∞	82.8	4.81	2.48	1.44	1.11	0.85	0.64	0.47	∞	∞	∞	∞	82.8	4.81	2.48	1.44	1.11	0.85	0.64	0.47	
	2.05	1.50	1.28	1.07	0.92	0.81	0.72	0.62	0.57	0.50	0.44	0.37	2.05	1.50	1.28	1.07	0.92	0.81	0.72	0.62	0.57	0.50	0.44	0.37		
22	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	
	1.48	1.18	1.04	0.91	0.80	0.72	0.65	0.57	0.53	0.48	0.42	0.35	1.48	1.18	1.04	0.91	0.80	0.72	0.65	0.57	0.53	0.48	0.42	0.35		

■被写界深度表

■Depth of field scale

■Schärfentiefenskala

■Echelle de profondeur de champ

■Escala de profundidad de campo

F/	撮影距離 Distance Entfernung Distance Distancia										フィート Feet Fuß Pied Pies															
	∞	20	10	7	5	4	3	2.5	2	1.75	1.5	1.25	∞	20	10	7	5	4	3	2.5	2	1.75	1.5	1.25		
4	∞	91.2	16.0	9.38	6.04	4.61	3.30	2.69	2.11	1.83	1.55	1.28	∞	91.2	16.0	9.38	6.04	4.61	3.30	2.69	2.11	1.83	1.55	1.28		
	25.3	11.4	7.32	5.61	4.28	3.54	2.75	2.34	1.90	1.68	1.45	1.22	25.3	11.4	7.32	5.61	4.28	3.54	2.75	2.34	1.90	1.68	1.45	1.22		
5.6	∞	∞	20.7	10.8	6.56	4.89	3.44	2.78	2.15	1.86	1.57	1.29	∞	∞	20.7	10.8	6.56	4.89	3.44	2.78	2.15	1.86	1.57	1.29		
	18.5	9.80	6.66	5.23	4.06	3.40	2.67	2.28	1.87	1.66	1.44	1.21	18.5	9.80	6.66	5.23	4.06	3.40	2.67	2.28	1.87	1.66	1.44	1.21		
8	∞	∞	∞	38.0	13.9	7.56	5.40	3.66	2.91	2.23	1.91	1.60	1.31	∞	∞	∞	38.0	13.9	7.56	5.40	3.66	2.91	2.23	1.91	1.60	1.31
	13.2	8.12	5.87	4.74	3.78	3.20	2.56	2.20	1.82	1.62	1.41	1.20	13.2	8.12	5.87	4.74	3.78	3.20	2.56	2.20	1.82	1.62	1.41	1.20		
11	∞	∞	∞	∞	24.2	9.69	6.35	4.04	3.13	2.34	1.98	1.65	1.34	∞	∞	∞	∞	24.2	9.69	6.35	4.04	3.13	2.34	1.98	1.65	1.34
	9.40	6.56	5.04	4.20	3.44	2.97	2.41	2.10	1.76	1.57	1.38	1.18	9.40	6.56	5.04	4.20	3.44	2.97	2.41	2.10	1.76	1.57	1.38	1.18		
16	∞	∞	∞	∞	∞	16.3	8.53	4.75	3.51	2.53	2.11	1.72	1.38	∞	∞	∞	∞	16.3	8.53	4.75	3.51	2.53	2.11	1.72	1.38	
	6.74	5.19	4.21	3.63	3.06	2.69	2.24	1.98	1.68	1.51	1.34	1.15	6.74	5.19	4.21	3.63	3.06	2.69	2.24	1.98	1.68	1.51	1.34	1.15		
22	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	
	4.86	4.03	3.44	3.06	2.66	2.39	2.04	1.83	1.58	1.44	1.28	1.12	4.86	4.03	3.44	3.06	2.66	2.39	2.04	1.83	1.58	1.44	1.28	1.12		

ZENZA BRONICA

●販売元/株式会社タムロン
 東京営業所 〒114 東京都北区滝野川 7-17-11 TEL(03)3916-6696
 (アービストレーター棟)
 大阪営業所 〒542 大阪市中央区南船場 2-4-1 (美貴ビル6F) TEL(06) 271-1458
 (アービストレーター棟)
 名古屋営業所 〒450 名古屋市中村区名駅2-36-10-502(松岡第2ビル) TEL(052)583-5717

●プロニカサービス代行店
 札幌 〒062 札幌市豊平区豊平三条12 株式会社札幌カメラ TEL(011)841-4273
 福岡 〒812 福岡市博多区築港本町11-24 デジタルカメラサービス TEL(092)281-7237
 ●製造元/プロニカ株式会社
 〒335 埼玉県戸田市美女木東 2-5-5

Exported by:
TAMRON CO., LTD.
 17-11, 7-chome, Takingogawa, Kita-ku,
 Tokyo 114, Japan
 Phone:(03)3916-0131 Fax:(03)3916-1860

Manufactured by:
BRONICA CO., LTD.
 5-3, 2-chome, Bijjogi-Higashi, Toda-shi,
 Saitama-Pref. 335, Japan